



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE

Το Vaya Linear LP είναι ένα εξαιρετικά λεπτό γραμμικό φωτιστικό υπαίθριων χώρων, για εφαρμογές ανάδειξης επιφανειών χαμηλού επιπέδου, με οπτικό σύστημα ευρείας δέσμης 120° ή ελλειπτικής δέσμης 28° x 84°. Η ευέλικτη μορφή του είναι ιδανική για εφαρμογές περιορισμένου χώρου με μικρή απόσταση φωτισμού ή επιτρεπόμενο ύψος εγκατάστασης. Το ανθεκτικό φωτιστικό Vaya Linear LP προσφέρει ποικιλία χρωμάτων και επιλογών λευκού χρώματος CCT με στατικές επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή επιλογές δυναμικού ελέγχου χρώματος μέσω τυπικού DMX-512. Ο διακριτικός σχεδιασμός με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και αδιάβροχα βύσματα καθιστά την καλωδίωση απλή, γρήγορη και αξιόπιστη.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	28 x 84 °
Χρώμα πηγής φωτός	Κόκκινο, πράσινο και μπλε
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GC [Clear glass]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	28°
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση UL	Ναι
Σήμανση CQC	-
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h
Σήμανση PSE	PSE mark

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	100 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Μήκος	1200 mm
Χρώμα	Dark gray

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχανικές κρούσεις	IK07 [2 J reinforced]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31


Vaya Linear LP

Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	576 lm
Αρχική ισχύς εισόδου	28 W
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	60000

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829162020499
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP421 28x84 RGB L1200 CE
EAN/UPC	8718291620204
Κωδικός παραγγελίας	316-000010-03
Τοπικός κωδικός	BCP421L12RGB2X8
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	910503704424
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	2.150 kg
Αριθμός καταλόγου	316-000010-03
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84", 1.2 m (4 ft), CE



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

