



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear LP es una luminaria lineal de exterior superdelgada para aplicaciones de iluminación a ras de bajo nivel, con ópticas de haz ancho de 120° o elíptico de 28° x 84°. El formato delgado es ideal para aplicaciones en espacios reducidos con poco desnivel o una altura de instalación permitida. La resistente Vaya Linear LP ofrece una variedad de opciones de CCT blanco y color con alternativas de control de encendido/apagado estático o dinámico a través del estándar DMX-512. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hace que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Material de cubierta/lente óptico	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Ángulo de haz de la fuente de luz	28 x 84°	Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Longitud	1200 mm
Fuente de luz reemplazable	No	Color	Gris oscuro
Controlador incluido	Si	Aprobación y aplicación	
Tipo de cubierta/lente óptico	Cristal transparente	Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Ampliación de haz de luz de la luminaria	28°	Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	50000 h	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Mecánicos y de carcasa		Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31
Tensión de entrada	100 a 240 V	Información general	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Flujo luminoso inicial	576 lm
Controles y regulación		Potencia de entrada inicial	28 W
Con regulación de intensidad	Si	Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Datos técnicos de la luz		50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
Material de la carcasa	Aluminio extruido		

Vaya Linear LP

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829162020499
Nombre del producto del pedido	BCP421 28x84 RGB L1200 CE
EAN/UPC: producto	8718291620204
Código del pedido	316-000010-03
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	4
Material de SAP	910503704424
Peso neto de SAP (pieza)	2,150 kg
Número del catálogo	316-000010-03
Descripción del número del catálogo	Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1,2 m (4 ft), CE



Plano de dimensiones



Vaya

