



# Vaya Linear LP

## Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE

Philips Vaya Linear LP White & Mono es una luminaria con iluminación mediante LED rentable y fiable diseñada para obtener efectos de iluminación estática blanca o monocolor. Vaya Linear LP ofrece una variedad de haces anchos o elípticos y es ideal para aplicaciones de iluminación de cornisas y rasantes de bajo nivel. Este producto está disponible en dos longitudes distintas y una amplia gama de temperaturas de color y, por consiguiente, resulta altamente versátil y fácil de usar. Los conectores de entrada y salida garantizan una instalación rápida, fácil y fiable.

### Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Ángulo del haz de fuente de luz	28 x 84 °
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	GC [ Cristal transparente]
Apertura de haz de luz de la luminaria	28°
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	No
Certificado CQC	No
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h
Certificados PSE	PSE
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	G
Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Forma cubierta óptica/lente	FT
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud	1200 mm
Color	DGR
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [ IK07]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31

# Vaya Linear LP

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	576 lm
Potencia de entrada inicial	28 W

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C notificado	60000

## Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

## Datos de producto

Código de producto completo	871829162020499
Nombre de producto del pedido	BCP421 28x84 RGB L1200 CE
EAN/UPC - Producto	8718291620204
Código de pedido	316-000010-03
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Código 12NC	910503704424
Peso neto (pieza) SAP	2,150 kg
Número de catálogo	316-000010-03
Descripción del número de catálogo	Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE



## Plano de dimensiones



Vaya

