



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear LP è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni eccezionalmente sottile per applicazioni di illuminazione radente su pareti di basso livello, con fascio ampio da 120° o ottiche ellittiche 28° x 84°. Il suo fattore di forma sottile è ottimale per applicazioni in spazi ridotti con distanza o altezza di installazione limitata. La robusta serie Vaya Linear LP offre una gamma di opzioni CCT per luce bianca e a colori con possibilità di comando on/off statico o dinamico tramite DMX-512 standard. Il design discreto con alimentatore integrato e i connettori a tenuta stagna consentono un cablaggio semplice, veloce e affidabile. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/vaya/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Frequenza di ingresso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Da 50 a 60 Hz	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	28 x 84 °	Controlli e regolazione del flusso	
Colore sorgente luminosa	Rosso, verde e blu	Regolabile	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Sì	
Driver incluso	Sì	Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]	Materiale del corpo	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	28°	Alluminio estruso	
Marchio CE	CE mark	Materiale ottico	
Marchio UL	No	Glass	
Marchio CQC	-	Materiale copertura ottica/lenti	
Durata al 70% del flusso luminoso	50000 h	Vetro temprato	
Marchio PSE	PSE mark	Forma copertura ottica/lenti	
Funzionamento e parte elettrica		Flat	
Tensione in ingresso		Finitura copertura ottica/lenti	
100 to 240 V		Trasparente	
		Lunghezza	
		1200 mm	
		Colore	
		Dark gray	
		Approvazione e applicazione	
		Codice di protezione ingresso	
		IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]	


Vaya Linear LP

Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale (flusso sistema)	576 lm
Potenza in ingresso iniziale	28 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162020499
Nome prodotto ordine	BCP421 28x84 RGB L1200 CE
EAN/UPC - Prodotto	8718291620204
Codice d'ordine	316-000010-03
Codice d'ordine locale	62020499
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Codice materiale (12NC)	910503704424
Peso netto SAP (Pezzo)	2,150 kg
Numero catalogo	316-000010-03
Numero catalogo Descrizione	Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE



Disegno tecnico



Vaya

