



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 120°, 0.6 m (2 ft), UL

LED High Brightness

Vaya Linear LP es una luminaria lineal de exterior superdelgada para aplicaciones de iluminación a ras de bajo nivel, con ópticas de haz ancho de 120° o elíptico de 28° x 84°. El formato delgado es ideal para aplicaciones en espacios reducidos con poco desnivel o una altura de instalación permitida. La resistente Vaya Linear LP ofrece una variedad de opciones de CCT blanco y color con alternativas de control de encendido/apagado estático o dinámico a través del estándar DMX-512. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hace que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul
Fuente de luz reemplazable	No
Tipo de cubierta/lente óptico	Cristal transparente
Ampliación de haz de luz de la luminaria	120°
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	60000 h
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Longitud	610 mm

Color	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31
Información general	
Flujo luminoso inicial	305 lm
Potencia de entrada inicial	14 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000

Vaya Linear LP

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	60000


Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +40 °C
-------------------------------	--------------


Datos de producto	
Código del producto completo	871829162089199
Nombre del producto del pedido	BCP421 120 RGB L610 UL
EAN/UPC: producto	8718291620891
Código del pedido	316-000010-04
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	4
Material de SAP	910503704425
Peso neto de SAP (pieza)	1,100 kg
Número del catálogo	316-000010-04
Descripción del número del catálogo	Vaya Linear LP, RGB, 120", 0.6 m (2 ft), UL



Plano de dimensiones



Vaya



Vaya

