



# ColorGraz MX4 Powercore



## ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Lyskildeseriekode              | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Lyskildefarge                  | RGBW                          |
| Lyskilde kan byttes ut         | No                            |
| Driver inkludert               | Ja                            |
| Optisk deksel-/linsetype       | PC [ polykarbonat]            |
| Lysstrålespredning fra armatur | 60° x 30°                     |
| IEC-beskyttelsesklasse         | Sikkerhetsklasse I            |
| CE-merke                       | CE mark                       |
| UL-merke                       | UL and cUL mark               |
| Drift og elektrisk             |                               |
| Inngangsspenning               | 100 to 277 V                  |
| Inngangsfrekvens               | 50 til 60 Hz                  |

| Kontroller og dimming         |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kan dimmes                    | Ja                                                      |
| Mekanisk og innfatning        |                                                         |
| Innfatningsmateriale          | Ekstrudert aluminium                                    |
| Optikkmateriale               | Polycarbonate                                           |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat                                            |
| Lengde                        | 610 mm                                                  |
| Godkjenning og bruk           |                                                         |
| Ingress beskyttelseskode      | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Energieffektivitet, klasse    | G                                                       |
| Mek. støt, beskyttelseskode   | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                           |
| Vibrasjonsstandard            | Complies with ANSI C136.31, 3G                          |
| vibrasjonsklassifisering      | Complies with ANSI C136.31, 3G                          |

## ColorGrazе MX4 Powercore


|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| EPREL-registreringsnummeret er:              | 887825        |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b> |               |
| Opprinnelig lysytelse                        | 1268 lm       |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur        | 34,8 lm/W     |
| Opprinnelig inngangseffekt                   | 37 W          |
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>   |               |
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 75000         |
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 70000         |
| Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C     | 100000        |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 70000         |
| Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C     | 100000        |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 65000         |
| <b>Bruksforhold</b>                          |               |
| For omgivelsestemperaturer mellom            | -40 to +50 °C |

### Produktdata

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fullstendig produktkode           | 871829161986499                                                     |
| Produktnavn for bestilling        | BCS559 60x30 RGBW L609                                              |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718291619864                                                       |
| Bestillingskode                   | 423-000001-09                                                       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                                                   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 4                                                                   |
| SAP-materialer                    | 910503704690                                                        |
| Net Weight (Piece)                | 2,700 kg                                                            |
| Katalognummer                     | 423-000001-09                                                       |
| Katalognummerbeskrivelse          | ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



### Målskisse



BCS559 60x30 RGBW L609

