



# ColorGraze MX4 Powercore



## ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

### Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGBW
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PC [ Policarbonato]
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]

## ColorGraz e MX4 Powercore

<b>Estándar de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Índice de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Número de registro EPREL</b>	887827

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

<b>Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)</b>	1857 lm
<b>Eficacia de la luminaria LED inicial</b>	34,9 lm/W
<b>Potencia de entrada inicial</b>	55.5 W

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

<b>Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado</b>	75000
<b>Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado</b>	70000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado</b>	100000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado</b>	70000

<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado</b>	100000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado</b>	65000

### Condiciones de aplicación


<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-40 °C a +50 °C
--------------------------------------	-----------------

### Datos de producto

<b>Código de producto completo</b>	871829161958100
<b>Nombre de producto del pedido</b>	BCS559 10x60 RGBW L914
<b>EAN/UPC - Producto</b>	8718291619581
<b>Código de pedido</b>	423-000001-11
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Material SAP</b>	910503704692
<b>Copiar Peso neto (pieza)</b>	3,800 kg
<b>Número de catálogo</b>	423-000001-11
<b>Descripción del número de catálogo</b>	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Plano de dimensiones



BCS559 10x60 RGBW L914

## ColorGraze MX4 Powercore

