



# ColorGrazе MX4 Powercore

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Светильник с высокой светоотдачей для яркого освещения фасадов и поверхностей многоэтажных зданий с минимальными перепадами уровня освещенности, спектры RGBW и RGBA обеспечивают расширенную цветовую палитру и наличие белого цвета в одном светильнике.

## Данные о продукции

| Общая информация                                |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Код лампового семейства                         | LED-HB [ LED High Brightness]  |
| Цвет источника света                            | RGBW                           |
| Сменный источник света                          | No                             |
| Драйвер в комплекте                             | Yes                            |
| Тип оптического плафона/линзы                   | PC [ Polycarbonate bowl/cover] |
| Распределение света светильника                 | 15° x 30°                      |
| Класс защиты по МЭК                             | Класс безопасности I           |
| Маркировка CE                                   | CE mark                        |
| Метка UL                                        | UL and cUL mark                |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                |
| Входное напряжение                              | 100 to 277 V                   |
| Входная частота                                 | 50–60 Hz                       |

| Системы управления и регулировка яркости света |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Возможность изменения яркости света            | Yes                                               |
| Механические компоненты и корпус               |                                                   |
| Материал корпуса                               | Формованный алюминий                              |
| Оптический материал                            | Polycarbonate                                     |
| Материал оптической крышки/линзы               | Поликарбонат                                      |
| Длина                                          | 914 mm                                            |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                   |
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Класс энергоэффективности                      | G                                                 |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                     |

ColorGraze MX4 Powercore

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт вибрации             | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Рейтинг вибростойкости        | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Регистрационный номер в EPREL | 887828                                                                                                                                                                          |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Начальная светотдача                         | 1866 lm   |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 34,4 lm/W |
| Начальная входная мощность                   | 55.5 W    |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C | 75000  |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C | 70000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C | 70000  |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C | 65000  |

Условия эксплуатации


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
|---------------------------------------|---------------|

Данные об изделии

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Полный код продукта                   | 871829161959800                                                     |
| Название продукта для заказа          | BCS559 15x30 RGBW L914                                              |
| EAN/UPC — продукт                     | 8718291619598                                                       |
| Код заказа                            | 423-000001-12                                                       |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                                                   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                                                                   |
| Материал (SAP)                        | 910503704693                                                        |
| Вес нетто (шт.)                       | 3,800 kg                                                            |
| Номер по каталогу                     | 423-000001-12                                                       |
| Номер по каталогу, описание           | ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



Чертеж размеров



## ColorGrazе MX4 Powercore

