



# ColorGraz MX4 Powercore



## ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuisia valkoista valoa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                                  | Syöttötaajuus                    |                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness]    | 50–60 Hz                         |                                          |
| Valonlähteen väri                    | RGBW                             | Ohjausjärjestelmät ja himmennys  |                                          |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                               | Himmennettävä                    | Kyllä                                    |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                            | Mekaaniset tiedot ja runko       |                                          |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi         | PC [ Polykarbonaattikupu/-suoja] | Rungon materiaali                | Puristettu alumiini                      |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 30° x 60°                        | Optiikan materiaali              | Polykarbonaatti                          |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I                  | Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti                          |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                      | Pituus                           | 914 mm                                   |
| UL-merkintä                          | UL- ja cUL-merkintä              | Hyväksyntä ja käyttökohteet      |                                          |
| Käyttö ja sähkö tiedot               |                                  | IP-luokka                        | IP66 [ Pölytiivis, suojus vesisuihkulta] |
| Ottojännite                          | 100 - 277 V                      | Energiatohokkuusluokka           | G                                        |

## ColorGraz MX4 Powercore

|                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mek. iskun suojauskoodi   | IK10 [ 20 J ilkevaltasuojaus]                                                                                                                                                |
| Tärinästandardi           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Tärinästandardi           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| EPREL-rekisteröintinumero | 887829                                                                                                                                                                       |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 1884 lm   |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa           | 34,9 lm/W |
| Ottoteho alussa                           | 55.5 W    |

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C | 75000  |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C | 70000  |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C   | 100000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C | 70000  |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C   | 100000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C | 65000  |

### Käyttökohteiden olosuhteet


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C |
|-------------------------|----------------|

### Tuotetiedot

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Koko tuotekoodi                     | 871829161960400                                                    |
| Tilaustuotteen nimi                 | BCS559 30x60 RGBW L914                                             |
| EAN/UPC – tuote                     | 8718291619604                                                      |
| Tilauskoodi                         | 423-000001-13                                                      |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                                                  |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 1                                                                  |
| SAP-materiaali                      | 910503704694                                                       |
| Net Weight (Piece)                  | 3,800 kg                                                           |
| Luettelonumero                      | 423-000001-13                                                      |
| Luettelonumeron kuvaus              | ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Mittapiirros



BCS559 30x60 RGBW L914

## ColorGrazе MX4 Powercore

