



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Lineært LED armatur til belysning af facader eller andre overflader. ColorGraz familien er nu blevet udvidet med versioner med 4 kanaler.;RGB-Hvid (RGBW) eller RGB-Gul (RGBA) i samme armatur giver et endnu større farveudvalg, samtidig med at man får hvidt lys af høj kvalitet, i et og samme armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildeserie – kode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarve	RGBW
Udskiftelig lyskilde	Nej
Driver medfølger	Ja
Optikafskærmning/linsetype	PC [polykarbonat skærm]
Armatur til lysstrålespredning	60° x 30°
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
CE-mærke	CE-mærket
UL-mærke	UL and cUL mark
Drift og el	
Indgangsspænding	100 til 277 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Ekstruderet aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Længde	914 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Energy Efficiency Class	G
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]

ColorGraz MX4 Powercore

Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
	887830

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlysstrom)	1902 lm
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	34,8 lm/W
Indledende indgangseffekt	55.5 W

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

50 % bevarelse af lumen ved 25 °C, rapporteret	75000
50 % bevarelse af lumen ved 50 °C, rapporteret	70000
70 % bevarelse af lumen ved 25 °C, beregnet	100000
70 % bevarelse af lumen ved 25 °C, rapporteret	70000

70 % bevarelse af lumen ved 50 °C, beregnet	100000
70 % bevarelse af lumen ved 50 °C, rapporteret	65000

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C
----------------------------	----------------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829161961100
Ordreprodukt navn	BCS559 60x30 RGBW L914
EAN/UPC – produkt	8718291619611
Ordrekode	423-000001-14
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910503704695
Kopier nettovægt (stykke)	3,800 kg
Katalognummer	423-000001-14
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskitse



BCS559 60x30 RGBW L914

