



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Color de la fuente de luz	RGBW	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Driver incluido	Si	Material óptico	PC
Tipo lente/cubierta óptica	PC [Policarbonato]	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°	Longitud	1219 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	ALU
Marca CE	Marcado CE	Aprobación y aplicación	
Certificado UL	UL/cUL	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Operativos y eléctricos		Clase de eficiencia energética	G
Tensión de entrada	100-277 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

ColorGraze MX4 Powercore

Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número de registro EPREL	887832

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	2476 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	34,9 lm/W
Potencia de entrada inicial	74 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	75000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	65000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829161963500
Nombre de producto del pedido	BCS559 10x60 RGBW L1219
EAN/UPC - Producto	8718291619635
Código de pedido	423-000001-16
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503704697
Copiar Peso neto (pieza)	4,700 kg
Número de catálogo	423-000001-16
Descripción del número de catálogo	ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



BCS559 10x60 RGBW L1219

ColorGraze MX4 Powercore

