



# ColorGraze MX4 Powercore



## ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Luminaire LED performant et efficace pour l'éclairage architectural des surfaces et façades ; les options 4 canaux RGBW et RGBA offrent une plus large palette de couleur ainsi que des couleurs blanches de haute qualité, le tout dans un seul et unique produit.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	avec gradation	Oui
Température de couleur	RGBW	<b>Matériaux et finitions</b>	
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Driver inclus	Oui	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Cache optique/ type de l'objectif	PC [ Vasque polycarbonate bombée]	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Faisceau du luminaire	15° x 30°	Longueur	1219 mm
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	<b>Normes et recommandations</b>	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Classe d'efficacité énergétique	G
<b>Caractéristiques électriques</b>		Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Tension d'entrée	100 à 277 V		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		

# ColorGrazе MX4 Powercore

<b>Norme de vibration</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Marquage FCC</b>	FCC Class A
<b>Résistance aux vibrations</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Numéro d'enregistrement EPREL</b>	887833

## Performances initiales (conforme IEC)

<b>Flux lumineux initial</b>	2488 lm
<b>Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED</b>	34,4 lm/W
<b>Puissance initiale absorbée</b>	74 W

## Durées de vie (conforme IEC)

<b>Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé</b>	75000
<b>Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé</b>	70000
<b>Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé</b>	100000

<b>Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé</b>	70000
<b>Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé</b>	100000
<b>Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé</b>	65000

## Conditions d'utilisation


<b>Plage de températures ambiantes</b>	-40 à +50°C
--	-------------

## Données logistiques

<b>Code de produit complet</b>	871829161964200
<b>Nom du produit de la commande</b>	BCS559 15x30 RGBW L1219
<b>Code barre produit</b>	8718291619642
<b>Code de commande</b>	423-000001-17
<b>Numérateur - Quantité par kit</b>	1
<b>Conditionnement par carton</b>	1
<b>SAP - Matériaux</b>	910503704698
<b>Net Weight (Piece)</b>	4,700 kg
<b>Code catalogue</b>	423-000001-17
<b>Description du code catalogue</b>	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Schéma dimensionnel



BCS559 15x30 RGBW L1219

