



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance. As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	RGBW	Dados mecânicos e de compartimento	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de óptica	PC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	15° x 30°	Comprimento	1219 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Classificação de eficiência energética	G
Dados elétricos e de operação		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Tensão de entrada	100-277 V	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

ColorGraz e MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número do registro EPREL	887833

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	2488 lm
Eficiência da luminária LED inicial	34,4 lm/W
Potência de entrada inicial	74 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000

Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161964200
Nome de produto da encomenda	BCS559 15x30 RGBW L1219
EAN/UPC - Produto	8718291619642
Código de encomenda	423-000001-17
Código local	910503704698
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503704698
Copiar peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	423-000001-17
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Desenho dimensional



BCS559 15x30 RGBW L1219

