



# ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGBW cuentan con un LED blanco adicional por separado que crea blancos de mejor calidad en comparación con RGB. Las luminarias RGBA cuentan con un LED ámbar adicional por separado que amplía la gama de colores disponibles e incluye tonos más cálidos como el oro vivo, amarillo y tonos de naranja. Las múltiples longitudes de los sistemas y los ángulos de haz brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

## Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia             |                                      | Marca CE               |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Código de la línea de lámparas           | LED-HB [ LED High Brightness]        | Marca CE               |             |
| Color de la fuente de luz                | RGBW                                 | Mecánicos y de carcasa |             |
| Fuente de luz reemplazable               | No                                   | Tensión de entrada     | 100 a 277 V |
| Controlador incluido                     | Si                                   | Frecuencia de entrada  | 50 a 60 Hz  |
| Tipo de cubierta/lente óptico            | Recipiente/cubierta de policarbonato |                        |             |
| Ampliación de haz de luz de la luminaria | 30° x 60°                            |                        |             |
| Clase de protección IEC                  | Clase de seguridad I                 |                        |             |

ColorGraz e MX4 Powercore

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles y regulación                            |                                                                                                                                                                              |
| Con regulación de intensidad                      | Si                                                                                                                                                                           |
| Datos técnicos de la luz                          |                                                                                                                                                                              |
| Material de la carcasa                            | Aluminio extruido                                                                                                                                                            |
| Material de cubierta/lente óptico                 | Polycarbonato                                                                                                                                                                |
| Longitud                                          | 1219 mm                                                                                                                                                                      |
| Aprobación y aplicación                           |                                                                                                                                                                              |
| Código de protección de ingreso                   | IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]                                                                                                    |
| Clase de eficacia energética                      | G                                                                                                                                                                            |
| Código de protección de impacto mec.              | IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]                                                                                                                                         |
| Estándar de vibración                             | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Marca FCC                                         | FCC Class A                                                                                                                                                                  |
| Clasificación de vibración                        | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Número de registro de EPREL                       | 887834                                                                                                                                                                       |
| Información general                               |                                                                                                                                                                              |
| Flujo luminoso inicial                            | 2512 lm                                                                                                                                                                      |
| Eficacia de la luminaria LED inicial              | 34,9 lm/W                                                                                                                                                                    |
| Potencia de entrada inicial                       | 74 W                                                                                                                                                                         |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)       |                                                                                                                                                                              |
| 50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados | 75000                                                                                                                                                                        |


|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados | 70000  |
| 70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados | 100000 |
| 70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados | 70000  |
| 70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados | 100000 |
| 70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados | 65000  |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Condiciones de aplicación     |              |
| Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C |

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Datos de producto                    |                                                                       |
| Código del producto completo         | 871829161965900                                                       |
| Nombre del producto del pedido       | BCS559 30x60 RGBW L1219                                               |
| EAN/UPC: producto                    | 8718291619659                                                         |
| Código del pedido                    | 423-000001-18                                                         |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                                                                     |
| Numerador: paquetes por caja externa | 1                                                                     |
| Material de SAP                      | 910503704699                                                          |
| Copiar peso neto (pieza)             | 4,700 kg                                                              |
| Número del catálogo                  | 423-000001-18                                                         |
| Descripción del número del catálogo  | ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



Plano de dimensiones



## ColorGraze MX4 Powercore

