



# ColorGraze MX4 Powercore



## ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

### Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Regulable	Si
Color de la fuente de luz	RGBW	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Driver incluido	Si	Material óptico	PC
Tipo lente/cubierta óptica	PC [ Policarbonato]	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Longitud	1219 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	Marcado CE	Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Certificado UL	UL/cUL	Clase de eficiencia energética	G
<b>Operativos y eléctricos</b>		Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]
Tensión de entrada	100-277 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

# ColorGraz e MX4 Powercore

<b>Estándar de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Certificado FCC</b>	FCC Class A
<b>Índice de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Número de registro EPREL</b>	887834

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

<b>Flujo lumínico inicial</b>	2512 lm
<b>Eficacia de la luminaria LED inicial</b>	34,9 lm/W
<b>Potencia de entrada inicial</b>	74 W

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

<b>Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado</b>	75000
<b>Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado</b>	70000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado</b>	100000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado</b>	70000

<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado</b>	100000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado</b>	65000

### Condiciones de aplicación


<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-40 °C a +50 °C
--------------------------------------	-----------------

### Datos de producto

<b>Código de producto completo</b>	871829161965900
<b>Nombre de producto del pedido</b>	BCS559 30x60 RGBW L1219
<b>EAN/UPC - Producto</b>	8718291619659
<b>Código de pedido</b>	423-000001-18
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Material SAP</b>	910503704699
<b>Copiar Peso neto (pieza)</b>	4,700 kg
<b>Número de catálogo</b>	423-000001-18
<b>Descripción del número de catálogo</b>	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Plano de dimensiones



BCS559 30x60 RGBW L1219

## ColorGraze MX4 Powercore

