



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	RGBW	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	No	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Driver inkludert	Ja	Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Lengde	1219 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Godkjenning og bruk	
CE-merke	CE mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
UL-merke	UL and cUL mark	Energieffektivitet, klasse	G
Drift og elektrisk		Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Inngangsspennning	100 to 277 V	Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

ColorGraz e MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummeret er:	887834

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	2512 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,9 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	74 W

Yttelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161965900
Produkt navn for bestilling	BCS559 30x60 RGBW L1219
EAN/UPC – produkt	8718291619659
Bestillingskode	423-000001-18
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503704699
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	423-000001-18
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse

