



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, – 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuisia valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGBA
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]
Valaisimen valokeilan hajautus	60° x 30°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	305 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Energiatohokkuusluokka	G

ColorGrazе MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkivaltasuojauѕ
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-rekisteröintinumbero	887719

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	561 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	28 lm/W
Ottoteho alussa	18.5 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	7500
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161991899
Tilaustuotteen nimi	BCS559 60x30 RGBА L305
EAN/UPC – tuote	8718291619918
Tilauskoodi	423-000002-04
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	4
SAP-materiaali	910503704706
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Luettelonumbero	423-000002-04
Luettelonumberon kuvaus	ColorGraze MX4 Powercore, RGBА, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros



BCS559 60x30 RGBА L305

