



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze-tuoteperehettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraze MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraze MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	RGBA	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°	Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Pituus	610 mm
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Käyttö ja sähkö tiedot		IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Otojännite	100 - 277 V	Energiätehokkuusluokka	G

ColorGraze MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkvaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-rekisteröintinumero	887721

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1086 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	27 lm/W
Ottoteho alussa	37 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161993299
Tilaustuotteen nimi	BCS559 10x60 RGBA L609
EAN/UPC – tuote	8718291619932
Tilauskoodi	423-000002-06
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503704708
Net Weight (Piece)	0.825 kg
Luettelonumero	423-000002-06
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Mittapiirros



BCS559 10x60 RGBA L609

