



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	RGBA	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	No	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Driver inkludert	Ja	Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°	Lengde	610 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Godkjenning og bruk	
CE-merke	CE mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
UL-merke	UL and cUL mark	Energieffektivitet, klasse	G
Drift og elektrisk		Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Inngangsspenning	100 to 277 V	Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore


EPREL-registreringsnummeret er:	887721
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1086 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	27 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	37 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161993299
Produktnavn for bestilling	BCS559 10x60 RGBA L609
EAN/UPC – produkt	8718291619932
Bestillingskode	423-000002-06
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503704708
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Katalognummer	423-000002-06
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse



BCS559 10x60 RGBA L609

