



ColorGrazе MX4 Powercore

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Светильник с высокой светоотдачей для яркого освещения фасадов и поверхностей многоэтажных зданий с минимальными перепадами уровня освещенности, спектры RGBW и RGBA обеспечивают расширенную цветовую палитру и наличие белого цвета в одном светильнике.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGBA
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Распределение света светильника	30° x 60°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	609 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore

Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
Регистрационный номер в EPREL	887723

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светототдача	1094 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	27 lm/W
Начальная входная мощность	37 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	7500
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	65000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161995699
Название продукта для заказа	BCS559 30x60 RGBA L609
EAN/UPC — продукт	8718291619956
Код заказа	423-000002-08
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503704710
Вес нетто (шт.)	2,700 kg
Номер по каталогу	423-000002-08
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Чертеж размеров

