



# ColorGraz MX4 Powercore



## ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

### Datos del producto

| Información general                    |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Código de familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Color de la fuente de luz              | RGBA                          |
| Fuente de luz sustituible              | No                            |
| Driver incluido                        | Si                            |
| Tipo lente/cubierta óptica             | PC [ Policarbonato]           |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 9° x 9°                       |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I             |
| Marca CE                               | Marcado CE                    |
| Certificado UL                         | UL/cUL                        |
| Operativos y eléctricos                |                               |
| Tensión de entrada                     | 100-277 V                     |
| Frecuencia de entrada                  | 50 a 60 Hz                    |

| Controles y regulación                        |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulable                                     | Si                                                                                                 |
| Mecánicos y de carcasa                        |                                                                                                    |
| Material de la carcasa                        | Aluminio extruido                                                                                  |
| Material óptico                               | PC                                                                                                 |
| Material cubierta óptica/lente                | Policarbonato                                                                                      |
| Longitud                                      | 914 mm                                                                                             |
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                                    |
| Código de protección de entrada               | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Clase de eficiencia energética                | G                                                                                                  |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK10 [ IK10]                                                                                       |

ColorGrazе MX4 Powercore

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar de vibración    | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Índice de vibración      | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Número de registro EPREL | 887725                                                                                                                                                                       |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) | 1740 lm   |
| Eficacia de la luminaria LED inicial       | 31,2 lm/W |
| Potencia de entrada inicial                | 55.5 W    |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 75000  |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 70000  |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado  | 100000 |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 70000  |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado  | 100000 |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 65000  |

Condiciones de aplicación


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Datos de producto

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Código de producto completo                | 871829161967300                                                   |
| Nombre de producto del pedido              | BCS559 9 RGBA L914                                                |
| EAN/UPC - Producto                         | 8718291619673                                                     |
| Código de pedido                           | 423-000002-10                                                     |
| Cantidad por paquete                       | 1                                                                 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                                                                 |
| Material SAP                               | 910503704712                                                      |
| Copiar Peso neto (pieza)                   | 3,800 kg                                                          |
| Número de catálogo                         | 423-000002-10                                                     |
| Descripción del número de catálogo         | ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



Plano de dimensiones



## ColorGrazе MX4 Powercore

