



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGBA
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PC [Policarbonato]
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]

ColorGrazе MX4 Powercore

Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número de registro EPREL	887726

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1629 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	27 lm/W
Potencia de entrada inicial	55.5 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	75000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	65000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829161968000
Nombre de producto del pedido	BCS559 10x60 RGBA L914
EAN/UPC - Producto	8718291619680
Código de pedido	423-000002-11
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503704713
Copiar Peso neto (pieza)	3,800 kg
Número de catálogo	423-000002-11
Descripción del número de catálogo	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Plano de dimensiones



ColorGraze MX4 Powercore

