



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Luminaire LED performant et efficace pour l'éclairage architectural des surfaces et façades ; les options 4 canaux RGBW et RGBA offrent une plus large palette de couleur ainsi que des couleurs blanches de haute qualité, le tout dans un seul et unique produit.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	RGBA
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]
Faisceau du luminaire	15° x 30°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	914 mm

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe d'efficacité énergétique	G
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]

ColorGrazе MX4 Powercore

Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numéro d'enregistrement EPREL	887727

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1665 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	30,9 lm/W
Puissance initiale absorbée	55.5 W

Durées de vie (conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	75000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	70000

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	65000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
--	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829161969700
Nom du produit de la commande	BCS559 15x30 RGBA L914
Code barre produit	8718291619697
Code de commande	423-000002-12
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503704714
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Code catalogue	423-000002-12
Description du code catalogue	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Schéma dimensionnel



BCS559 15x30 RGBA L914

