



ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance; As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	RGBA	Dados mecânicos e de compartimento	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de óptica	PC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	60° x 30°	Comprimento	914 mm
Proteção/Classe IEC	CL1 (I)	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Classificação de eficiência energética	G
Dados elétricos e de operação		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Tensão de entrada	100-277 V	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

ColorGraz e MX4 Powercore

	the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número do registro EPREL	887729

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1683 lm
Eficiência da luminária LED inicial	28 lm/W
Potência de entrada inicial	55.5 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	7500
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000

Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000
---	-------

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
--	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161971000
Nome de produto da encomenda	BCS559 60x30 RGBA L914
EAN/UPC - Produto	8718291619710
Código de encomenda	423-000002-14
Código local	910503704716
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503704716
Copiar peso líquido (peça)	3.800 kg
Número de catálogo	423-000002-14
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Desenho dimensional



BCS559 60x30 RGBA L914

