



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Barwa źródła światła	RGBA	Mechanika i korpus	
Wymienne źródło światła	brak	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Zawiera zasilacz	tak	Materiał optyki	PC
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	15° x 30°	Długość	1219 mm
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Zatwierdzenie i aplikacja	
Znak CE	CE	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Oznaczenie UL	UL/cUL	Klasa energooszczędności	G
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Napięcie wejściowe	100-277 V	Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


ColorGrazе MX4 Powercore

	to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numer rejestracji EPREL	887733
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	2220 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	30,9 lm/W
Moc znamionowa	74 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	75000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	70000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161974100
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS559 15x30 RGBA L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291619741
Kod zamówienia	423-000002-17
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503704719
Net Weight (Piecze)	4,700 kg
Numer katalogowy	423-000002-17
Catalog Number Description	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



BCS559 15x30 RGBA L1219

ColorGrazе MX4 Powercore

