



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGBW cuentan con un LED blanco adicional por separado que crea blancos de mejor calidad en comparación con RGB. Las luminarias RGBA cuentan con un LED ámbar adicional por separado que amplía la gama de colores disponibles e incluye tonos más cálidos como el oro vivo, amarillo y tonos de naranja. Las múltiples longitudes de los sistemas y los ángulos de haz brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Marca CE	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Marca CE	
Color de la fuente de luz	RGBA	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz reemplazable	No	Tensión de entrada	100 a 277 V
Controlador incluido	Si	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de cubierta/lente óptico	Recipiente/cubierta de policarbonato		
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30° x 60°		
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I		

ColorGrazе MX4 Powercore

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Longitud	1219 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de eficacia energética	G
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número de registro de EPREL	887734
Información general	
Flujo luminoso inicial	2188 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	27 lm/W
Potencia de entrada inicial	74 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	7500


50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	70000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	70000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	65000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Datos de producto	
Código del producto completo	871829161975800
Nombre del producto del pedido	BCS559 30x60 RGBA L1219
EAN/UPC: producto	8718291619758
Código del pedido	423-000002-18
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Material de SAP	910503704720
Copiar peso neto (pieza)	4,700 kg
Número del catálogo	423-000002-18
Descripción del número del catálogo	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



ColorGrazе MX4 Powercore

