



iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex LMX gen2, som har fleksible trådrekker av høyintensive store LED-noder. Hver Flex LMX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]	Kan dimmes	Ja
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]		
Lyskildefarge	RGB	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Driver inkludert	No	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsetype	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]	Farge	Sort
Lysstrålespredning fra armatur	105°		
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
		Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Teknisk belysning			
Lysintensitet (toppverdi) på stråleakse per node	11 cd	Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
		Opprinnelig lysytelse	30 lm
Drift og elektrisk		Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	30 lm/W
Inngangsspenning	24 V	Opprinnelig inngangseffekt	1 W

iColor Flex LMX gen2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000


Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829162306999

Produktnavn for bestilling	BGC495 50 RGB CLFT4 BK
EAN/UPC – produkt	8718291623069
Bestillingskode	101-000077-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	910503705491
Nettovekt (stykk)	0,980 kg
Katalognummer	101-000077-00
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Målskisse



iColor Flex LMX gen2

