



# LuxSpace Mini, recessed

## DN560B LED8S/830 PSE-E C WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - LED Module, system flux 800 lm - 830 varmhvit - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - blank optikk - Hvit RAL 9003

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

### Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Optisk deksel-/linsetype	No [ -]
lyskildeseriekode	LED8S [ LED Module, system flux 800 lm]	Lysstrålespredning fra armatur	80°
Lyskildefarge	830 varmhvit	Nødbelysning	No [ -]
Lyskildefeste	- [ -]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskilde kan erstattes	No	Kabel	-
Antall forkoblingsenheter	1 unit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Forkobling	-	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Driver/strømenhet/transformator	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Brennbarhetsmerke	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Driver inkludert	Ja	CE-merke	CE mark
Optikktipe	C [ blank optikk]	ENEC-merke	ENEC mark
		UL-merke	No

## LuxSpace Mini, recessed

Garantiperiode	5 år
Dekoratitivt tilbehør	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	50
RoHS-merke	-
Product Family Code	DN560B [ LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Blendingstall CEN	22

### Teknisk belysning

Optical cover/lens type accessory	No [-]
-----------------------------------	--------

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	5 A
Startstrømtid	0,05 ms
Strømfaktor (min.)	0.8

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

### Mekanisk og innfatning

Huskonfigurasjon	No [-]
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Steel
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	72 mm
Diameter - totalt	164 mm

Farge	Hvit RAL 9003
-------	---------------

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	820 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	103 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	8 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

### Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

### Produktdata

Fullstendig produktkode	871829193760900
Produktnavn for bestilling	DN560B LED8S/830 PSE-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718291937609
Bestillingskode	93760900
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910503706506
Nettvekt (stykk)	0,760 kg

## LuxSpace Mini, recessed

### Målskisse



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

