

PHILIPS

Lighting



LuxSpace Mini, recessed

DN561B LED8S/830 PSE-E F WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed - LED Module, system flux 800 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Facetted reflector - White

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufları bir önceliktir, ancak bunların, daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alış veriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz bir etkilerinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için çok çeşitli seçenekler sunuyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Sürücü dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]	Optik sistem türü	F [Facetted reflector]
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Optik kapak/lens türü	No [-]
Kapak Tabanı	- [-]	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	75°
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Acil durum aydınlatması	No [-]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Sürücü	-		

LuxSpace Mini, recessed

Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	50
RoHS işareti	-
Product Family Code	DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]
Birleşik parlama derecesi CEN	19

Işık Teknik Ayrıntıları

Optical cover/lens type accessory	No [-]
-----------------------------------	---------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	5 A
Ani akım süresi	0,05 ms
Güç Faktörü (Min)	0.8

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	No [-]
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitlenme malzemesi	Steel

Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	86 mm
Toplam çap	164 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	780 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	98 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç girişi gücü	8 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L90
faydalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829193772200
Sipariş ürün adı	DN561B LED8S/830 PSE-E F WH
EAN/UPC - Ürün	8718291937722
Sipariş kodu	93772200
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503706518
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,765 kg

LuxSpace Mini, recessed

Boyutlu çizim



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

