



# Fresh Food, pendant

## PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED Module, system flux 2700 lm, Теплый белый 930, Источник питания (Вкл./Выкл.), Широкий световой пучок, Серый

Владельцы магазинов хотят создать привлекательную атмосферу и повысить продажи благодаря правильному освещению, способствующему выгодному представлению товаров. Помимо этого, они стремятся сократить текущие расходы (на электроэнергию и техобслуживание). Fresh Food Pendant отвечает этим ожиданиям в полном объеме, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных технологий и современному дизайну.

### Данные о продукции

| Общая информация        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Код лампового семейства | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Осветительная технология                               | LED                                                |
| Сменный источник света  | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Маркировка CE                                          | Да                                                 |
| Количество единиц ПРА   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Гарантийный период                                     | 5 лет                                              |
| Драйвер в комплекте     | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Знак пожароопасности                                   | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| Примечания              | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. | Сертификат ENEC                                        | -                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650 °C, продолжительность 5 с          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствие стандарту EU RoHS                         | Нет                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Технические характеристики освещения                   |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Светоотдача                                            | 2 600 лм                                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Коррелированная цветовая температура (ном.)            | 3000 К                                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Эффективность (номинальная) (ном.)                     | 76 лм/В                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Коэффициент цветопередачи (CRI)                        | >90                                                |
| Код семейства продуктов | PT570P [Fresh Food Pendant]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                    |

Fresh Food, pendant

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Цвет источника света                | Теплый белый 930       |
| Оптический тип                      | Широкий световой пучок |
| Светораспределение светильника      | 54°                    |
| Универсальная оценка бликования CEN | Not applicable         |

Эксплуатационные и электрические характеристики

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Входное напряжение                                                        | От 220 до 240 Вт       |
| Частота сети                                                              | 50 to 60 Hz            |
| Пусковой ток                                                              | 20 A                   |
| Время пуска                                                               | 0,25 ms                |
| Энергопотребление                                                         | 34 В                   |
| Коэффициент мощности (доля)                                               | 0.9                    |
| Соединение                                                                | -                      |
| Кабель                                                                    | Кабель 2,5 м без вилки |
| Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 32                     |

Температура

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От +10 до +25 °C |
|--------------------------------------|------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Возможность диммирования           | Нет                           |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | Источник питания (Вкл./Выкл.) |
| Постоянная светоточдача            | Нет                           |

Механические компоненты и корпус

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Материал корпуса           | Алюминий            |
| Материал отражателя        | Алюминий            |
| Оптический материал        | Поликарбонат        |
| Материал оптической крышки | Полиметилметакрилат |
| Материал фиксации          | Сталь               |
| Цвет корпуса               | Серый               |
| Покрытие оптической крышки | Прозрачный          |
| Общая высота               | 246 мм              |
| Общий диаметр              | 400 мм              |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP20 [Защита пальцев]      |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0.2 Дж, стандартный] |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности I       |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Допустимая погрешность светового потока   | +/-10%               |
| Начальная цветность                       | (0.43, 0.40) SDCM <5 |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%               |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч            | 5 % |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L80 |


Условия эксплуатации

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Подходит для случайного переключения                             | Да    |

Данные об изделии

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Название продукта для заказа          | PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR |
| Полное название продукта              | PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR |
| Полный код продукта                   | 871829193754800                |
| Код заказа                            | 910503706545                   |
| Материал № (12NC)                     | 910503706545                   |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                              |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291937548                  |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                              |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291937548                  |

Чертеж размеров



## Fresh Food, pendant

