



Fresh Food, pendant

PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED Module, system flux 2700 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle, Grå

Butiksindehavere ønsker at skabe en indbydende stemning og fremhæve varerne i deres butik med den rette belysning, der omslutes af et flot design. Samtidig er der et ønske om at reducere de løbende energiomkostninger og udgifter til vedligeholdelse. Fresh Food-pendlen opfylder alle disse forventninger ved at integrere LED-teknologien i et smukt og stilrent design.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Kode for lampeserie	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Opfylder kravene i EU RoHS	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Driver inkluderet	Ja	Lysteknisk	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Lysstrøm	Nej
Produktseriekode	PT570P [Fresh Food Pendant]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2.700 lm
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	4000 K
CE-mærke	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	102 lm/W
Garantiperiode	5 år	Lyskildefarve	>80
		Optiktype	840 Neutral hvid
		Lampens lysstrålespedning	Bred stråle
		UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	54°
			Not applicable

Fresh Food, pendant

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	14,5 A
Starttid	0,22 ms
Strømforbrug	26,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	-
Kabel	2,5 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +25 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	246 mm
Samlet diameter	400 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Det fulde produkt navn	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Full EOC	871829193755500
Ordrekode	93755500
Materialenr. (12NC)	910503706546
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291937555
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291937555

Målskitse



Fresh Food, pendant

