



Fresh Food, pendant

PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED Module, system flux 2700 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Grå

Butikkinnehavere ønsker tiltalende omgivelser og å vise frem varene i butikken i riktig lys med godt utformede produkter. De ønsker samtidig å redusere løpende kostnader (energi, vedlikehold). Fresh Food Pendant inkorporerer LED-teknologi i vakker og ren design og oppfyller dermed disse forventningene.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	PT570P [Fresh Food Pendant]
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Nei

Teknisk belysning	
Lysytelse	2 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	102 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Armaturs lysstråle spredning	54°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	14,5 A
Innløpstd	0,22 ms

Fresh Food, pendant

Effektforbruk	26,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	Kabel på 2,5 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +25 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	246 mm
Total diameter	400 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.37) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Fullstendig produktnavn	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Full EOC	871829193755500
Bestillingskode	93755500
Materialenr. (12NC)	910503706546
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291937555
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291937555

Målskisse



Fresh Food, pendant

