



Fresh Food, pendant

PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED Module, system flux 2700 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Fascicul luminos larg, Gri

Comercianții doresc să creeze o atmosferă atrăgătoare și să îmbunătățească aspectul mărfurilor din magazine cu lumina adecvată și cu produse cu o construcție plăcută. De asemenea, ei doresc să își reducă cheltuielile de exploatare (energie, întreținere). Prin integrarea tehnologiei LED într-o construcție frumoasă, pură, Fresh Food Pendant îndeplinește în totalitate aceste așteptări.

Catalog de date

Informații generale			
Cod familie lămpi	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj ENEC	-
Număr de unități de echipament	1 unitate	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Balast inclus	Da	În conformitate cu RoHS	Nu
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.		
Cod familie de produse	PT570P [Fresh Food Pendant]	Date tehnice lumină	
Lighting Technology	LED	Flux luminos	2.700 lm
Marcaj CE	Da	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Perioadă de garanție	5 ani	Randament luminos (nominal) (nom.)	102 lm/W
		Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
		Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
		Tip de sistem optic	Fascicul luminos larg
		Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	54°
		Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Fresh Food, pendant

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	14,5 A
Timp pornire	0,22 ms
Consum de curent	26,5 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	-
Cablu	Cablu de 2,5 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +25 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Aluminiu
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Înălțime totală	246 mm
Diametru total	400 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I


Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.37) SDCM <5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L80

Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorii	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Numele complet al produsului	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Full EOC	871829193755500
Cod de comandă	93755500
Număr material (12NC)	910503706546
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291937555
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291937555

Cote



Fresh Food, pendant

