



Suspension FreshFood

PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED module, system flux 1900 lm, Viande fraîche, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau extensif, Gris

La gamme Fresh Food Suspension offre une mise en valeur des produits frais tout en donnant une dimension décorative aux magasins. Les luminaires Fresh Food permettent une augmentation des ventes de 3,5% grâce à l'optimisation de la couleur dominante des aliments et de la réduction de la décoloration de la viande. Sa technologie LED (équivalent à une solution sodium blanc) entraîne une réduction des coûts de maintenance et des économies d'énergie immédiates tout en s'intégrant parfaitement à l'atmosphère du point de vente.

Données du produit

Informations générales			
Code famille lampe	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]		moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
Source lumineuse remplaçable	Non	Code famille de produits	PT570P [Fresh Food Pendant]
Nombre d'appareillages	1 unité	Type de lampe	LED
Driver inclus	Oui	Marquage CE	Oui
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile	Garantie	5 ans
		Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
		Marquage ENEC	-
		Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
		Conforme à RoHS	Non
		Données techniques de l'éclairage	
		Flux lumineux	1 900 lm
		Température de couleur corrélée (nom.)	3100 K

Suspension FreshFood

Efficacité lumineuse (nominale)	53 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Température de couleur	Viande fraîche
Type d'optique	Faisceau extensif
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	54°
Indice UGR	Not applicable

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	20 A
Durée courant d'appel	0,25 ms
Consommation électrique	36 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	-
Câble	Câble 2,5 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	32

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/ Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent

Hauteur totale	246 mm
Diamètre total	400 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.40, 0.33) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80


Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR
Nom de produit complet	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR
Code EOC	87182919375900
Code de commande	93757900
Code 12NC	910503706548
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291937579
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291937579

Schéma dimensionnel



Suspension FreshFood

