



# Fresh Food, pendant

## PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED module, system flux 1900 lm, Färskt kött, Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Grå

Butiksägare vill skapa en inbjudande stämning i lokalen och framhäva sina varor med rätt ljus och stilren design samtidigt som de sänker omkostnaderna (för energi & underhåll). Fresh Food-pendeln uppfyller alla dessa förväntningar genom att integrera effektiv LED-teknologi i en vacker och stilren design.

### Produktdata

#### Allmän information

Lampfamiljskod	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	PT570P [Fresh Food Pendant]
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Nej

#### Ljusteknik

Ljusflöde	1 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3100 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	53 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Ljuskällans färg	Färskt kött
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	54°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

#### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

## Fresh Food, pendant

Ingående ström	20 A
Ingäendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	36 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	Kabel 2,5 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32

### Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
----------------------	-----------------

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	246 mm
Total diameter	400 mm

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
------------------------	-------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.40, 0.33) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80


### Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR
Fullständigt produktnamn	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR
Full EOC	87182919375900
Beställningsnummer	93757900
Materialnummer (12NC)	910503706548
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291937579
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291937579

## Måttskiss



## Fresh Food, pendant

