



LuxSpace square, recessed

DN572B LED12S/840 PSE-E C WH

LuxSpace2 Square - LED Module, system flux 1200 lm - 840
nötr beyaz - Power supply unit external, DC compatible for
central emergency lighting - High-gloss mirror - White

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir öncelik, ancak bunların çalışanların verimi üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alış veriş deneyiminden keyif almak istiyor. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk eş yayılımı) etkilemeden mükemmel verim, ışık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor. Uygulama fark etmeksizin istenen ortamı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Optik sistem türü	C [High-gloss mirror]
Lamba ailesi kodu	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]	Optik kapak/lens türü	No [-]
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	80°
Kapak Tabanı	- [-]	Acil durum aydınlatması	No [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Kablo	-
Sürücü	-	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Sürücü dahildir	Evet	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
		CE işareti	CE mark

LuxSpace square, recessed

ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	32
RoHS işareti	-
Product Family Code	DN572B [LuxSpace2 Square]
Birleşik parlama derecesi CEN	19

Işık Teknik Ayrıntılar

Optical cover/lens type accessory	No [-]
-----------------------------------	--------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,24 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	No [-]
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Steel
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	214 mm
Toplam genişlik	214 mm
Toplam yükseklik	119 mm

Renk	White
------	-------

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	1250 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	118 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.37) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	10.6 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median usefull life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L90

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829194018000
Sipariş ürün adı	DN572B LED12S/840 PSE-E C WH
EAN/UPC - Ürün	8718291940180
Sipariş kodu	94018000
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503706582
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,520 kg


LuxSpace square, recessed

Boyutlu çizim




LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Fotometrik bilgi



IFGU1_DN572B PSE-E 1xLED12S840 C.EPS



IFPC1_DN572B PSE-E 1xLED12S840 C.EPS

