



LuxSpace square, recessed

DN572B LED24S/830 PSE-E C WH

LuxSpace2 Square - LED Module, system flux 2400 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - High-gloss mirror - Beyaz, RAL 9003

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir öncelik, ancak bunların çalışanların verimi üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alış veriş deneyiminden keyif almak istiyor. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk eş yayılımı) etkilemeden mükemmel verim, ışık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor. Uygulama fark etmeksizin istenen ortamı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Tertibat dahildir	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Optik sistem türü	Evet
Lamba ailesi kodu	LED24S [LED Module, system flux 2400 lm]	Optik kapak/lens türü	C [High-gloss mirror]
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	No [-]
Kapak Tabanı	- [-]	Acil durum aydınlatması	80°
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Bağlantı	No [-]
Sürücü birimi sayısı	1 unit		İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Sürücü	-	Kablo	-
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C. süre 5 sn

LuxSpace square, recessed

Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [-]
Açıklamalar	*-"LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Aydınlatma konusunda Avrupa rehber makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	32
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Ürün ailesi kodu	DN572B [LuxSpace2 Square]
Birleşik parlama derecesi CEN	19

Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak/lens türü aksesuarı	No [-]
---------------------------------	---------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,24 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	No [-]
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Çelik
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Genel uzunluk	214 mm
Genel genişlik	214 mm

Genel yükseklik	119 mm
Renk	Beyaz, RAL 9003
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	119 x 214 x 214 mm (4.7 x 8.4 x 8.4 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	2400 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	114 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	21 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L90
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829194053100
Sipariş ürün adı	DN572B LED24S/830 PSE-E C WH
EAN/UPC - Ürün	8718291940531
Sipariş kodu	94053100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503706618
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,520 kg



