



LuxSpace, âm trần

DN570B LED40S/840 PSU-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT, LED module, system flux 4000 lm, 840 trắng trung tính, Bộ cấp nguồn tương thích dòng một chiều DC, lắp bên ngoài, Gương độ bóng cao, RAL 9003 trắng

Khách hàng đang tìm cách tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của mình, điều đó nghĩa là không chỉ chi phí vận hành (năng lượng, v.v.) mà còn cả chi phí của người dùng cũng có tác động lớn hơn nhiều đến lợi nhuận thu được. Do đó, LuxSpace được thiết kế để mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa tính hiệu quả, sự dễ chịu cho đôi mắt và thiết kế mà không gây ảnh hưởng tới hiệu suất chiếu sáng (khả năng hoàn màu và phân bố ánh sáng). Sản phẩm này có nhiều lựa chọn đa dạng để tạo ra những môi trường xung quanh như mong muốn, mang đến sự thoải mái cho người dùng, bất kể ứng dụng trong lĩnh vực nào. Đối với các ứng dụng văn phòng, LuxSpace cũng hỗ trợ cho sức khỏe và tinh thần nhờ có các sản phẩm Màu trắng có thể điều chỉnh chuyên dụng và điều khiển ánh sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		
Mã dòng bóng đèn	LED40S [LED module, system flux 4000 lm]	
Độ dui đèn	- [-]	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	
Bộ điều khiển	-	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	
Ghi chú	*-Theo hướng dẫn từ tổ chức Chiếu sáng châu Âu (Lighting Europe) *Đánh giá hiệu suất của bộ đèn dùng bóng đèn LED -	
		Tháng 1/2018*: về mặt thống kê, không có sự khác biệt nào có liên quan trong hệ số duy trì quang thông giữa B50 và loại khác, ví dụ như B10. Do đó, giá trị tuổi thọ hữu ích trung bình (B50) cũng tương ứng với giá trị B10.
Mã dòng sản phẩm	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]	
Công nghệ chiếu sáng	LED	
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật	
Dấu CE	Có	

Thời hạn bảo hành	5 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 850°C, thời lượng 5 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Không

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	4.200 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	131 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại quang	Gương độ bóng cao
Kiểu chụp quang học	-
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	80°
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	25

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	14,5 A
Thời gian khởi động	0,220 ms
Mức tiêu thụ điện	32 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Đầu nối ấn và nhả kéo
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	32

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	+10 đến +25°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn tương thích dòng một chiều DC, lắp bên ngoài
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	Polycarbonate mạ nhôm
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate

Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều cao tổng thể	96,5 mm
Đường kính tổng thể	214 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0.2 J tiêu chuẩn]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.38, 0.37) SDCM≤2
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở mức tuổi thọ hữu ích 5 % trung bình 50.000 giờ	
Hệ số duy trì quang thông ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình* 50000 giờ	L90
Hệ số duy trì quang thông ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình* 100.000 giờ	L80

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phù hợp với bột/tất ngẫu nhiên	Có

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH
Tên sản phẩm đầy đủ	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH
Mã sản phẩm đầy đủ	871829194121700
Mã đơn hàng	910503706636
Số vật liệu (12NC)	910503706636
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291941217
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8718291941217

LuxSpace, âm trần

Bản vẽ kích thước

