




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP

4, TL5, 14 W, Alb neutru 840, Electronic de înaltă frecvență, Oglindă cu luciu superior cu reflector din aluminiu mat, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Corp de iluminat funcțional, economic, pentru lămpi fluorescente TL, cu posibilitatea alegerii unei game largi de sisteme optice de nouă generație care permit economisiri semnificative de energie electrică, atunci când instalațiile vechi electromagnetice sunt înlocuite de tehnologia Philips TL5. Gama poate fi utilizată în aplicații de iluminat general pentru birouri(nu poate fi programat), școli sau magazine (supermarketuri, DIY).Utilizat în combinație cu aparatul de înaltă frecvență și sursele de iluminat Philips MASTER TL5, corpul TBS165 Basic peminte economisiti substanțiale cu costurile energetice. Este un corp de iluminat modular care măsoară doar 55 mm în înălțime și are un cadru extrem de plat. Acest corp de formă pătrată se încadrează perfect în tavane modulare de 600mm, expuse, ascunse sau tencuite. TBS165 este dotat cu un conector extern și lămpi pre-instalate pentru a facilita instalarea și întreținerea.

Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]	Tip de sistem optic	Oglindă cu luciu superior cu reflector din aluminiu mat
Marcaj CE	Da		
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Consum de curent	14 W
Date tehnice lumină		Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Număr de surse de lumină	4		

TBS165

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Condiții de utilizare

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
-----------------------------------	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP
---------------------	----------------------------------

Numele complet al produsului	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP
Full EOC	871869606623200
Cod de comandă	06623200
Număr material (12NC)	910503910008
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696066232
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696066232

Cote

