




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP

4, TL5, 14 W, 840 neutralvit, Elektroniskt HF-driftdon, Högglanspolerad spegeloptik med matt lamellbländskydd av aluminium, Tryckanslutning och draggänga

TBS165 tillgodoser behovet för energieffektiv basbelysning och möjliggör energibesparing genom att ersätta omoderna elektromagnetiska installationer med Philips TL5-teknologi. Armaturen har innovativ, anpassad TL5-optik, ett urval av driftdon, sensorer (rörelsedetektering, dagsljusreglering) och nödbelysning. TBS165-utbudet kan användas för allmänbelysning i t.ex. kontor, korridorer, skolor och butiker (stormarknader, varuhus). Genom att kombinera högfrekvensdon, sensorer och MASTER TL5-lampor möjliggörs betydande energibesparingar. Den infällda armaturen passar i öppna tak. Lämpligt nog behöver den inte öppnas då den har förinstallerade lampor och kan kopplas in från utsidan.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Ingångsspänning	220–240 V
Driftdon	HF [Elektroniskt HF-driftdon]	Effektförbrukning	14 W
CE-märkning	Ja	Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Användning och godkännande	
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Ljusteknik		Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Antal ljuskällor	4	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Användningsförhållanden	
Optiktyp	Höglanspolerad spegeloptik med matt lamellbländskydd av aluminium	Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

TBS165

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP
Fullständigt produktnamn	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP
Full EOC	871869606623200
Beställningsnummer	06623200
Materialnummer (12NC)	910503910008

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696066232
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696066232

Måttskiss

