



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED16S/840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 24 В, D344 mm, 1600 лм, 4000 К, IP65

Будь то новое или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Wall-mounted может заменить традиционные настенные светильники с компактными люминесцентными лампами. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.

Данные о продукции

Общая информация		Лестница ценности	
Код лампового семейства	LED16S [LED Module, system flux 1600 lm]	Маркировка СЕ	Да
Сменный источник света	Нет	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Количество единиц ПРА	1 шт.	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Драйвер в комплекте	Да	Сертификат ENEC	-
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между В50 и, например, В10. Поэтому средний срок эксплуатации (В50) также представляет значение В10.	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °С, продолжительность 30 с
Осветительная технология	LED	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения			
Светоотдача	1 600 лм	Эффективность (номинальная) (ном.)	67 лм/В
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

CoreLine Wall-mounted

Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Симметричный
Светораспределение светильника	180°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	22 A
Время пуска	0,32 ms
Энергопотребление	24 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	15

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Композитные материалы
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый

Общая высота	120 мм
Общий диаметр	344 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.37, 0.37) SDCM<3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WL120V LED16S/840 PSU WH
Полное название продукта	WL120V LED16S/840 PSU WH
Полный код продукта	871869606633199
Код заказа	910503910010
Материал № (12NC)	910503910010
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696066331
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696066454

Чертеж размеров



CoreLine Wall-mounted

