



# CoreLine Wall-mounted

## WL120V LED12S/840 PSU GR

LED module, system flux 1200 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit (aan/uit), Grijs

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruiden zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Product gegevens

Algemene informatie		Gegevens lichttechniek	
Type lichtbron	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Garantieperiode	3 + 2 jaar na registratie
Lichtbron vervangbaar	Nee	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Aantal VSA's	1 unit	ENEC-markering	-
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Lamptype	LED		
Waardeschaal	Beter		
CE-markering	Ja		
		Lichtstroom	1200 lm
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67 lm/W
		Kleurweergave-index (CRI)	>80
		Bundelhoek van lichtbron	120 graden
		Kleur lichtbron	840 neutraalwit
		Optiektype	Symmetrisch

## CoreLine Wall-mounted

Bundelspreiding armatuur	180°
--------------------------	------

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	22 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,32 ms
Energieverbruik	18 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	15

### Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
----------------------------	----------------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Composiet materialen
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Polyamide
Kleur behuizing	Grijs
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	120 mm

Totale diameter	344 mm
-----------------	--------

### Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.37, 0.37) SDCM<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%


### Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WL120V LED12S/840 PSU GR
Volledige productnaam	WL120V LED12S/840 PSU GR
Full EOC	871869606636299
Bestelcode	06636299
Materiaalnr. (12NC)	910503910013
Lokale code	WL120V1284GR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696066362
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696066485

## Maatschets



## CoreLine Wall-mounted

