




TBS 166 Modul 625

TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP

3, 14 W, 840 Neutralweiß, Elektronisch, Hochfrequenz,
Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, geschlossen,
Schnellsteckverbinder und Zugentlastung

Philips TBS166 ist eine modulare Einlegeleuchte für 625-mm-Deckensysteme. In Kombination mit einem HF-Vorschaltgerät und MASTER TL5-Lampen von Philips ermöglicht die TBS166 als Ersatz für ältere Beleuchtungsanlagen mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten erhebliche Energieeinsparungen. Mit ihrer Einbautiefe von nur 51 mm und der sehr flachen Einfassung eignet sich diese Leuchte für die Allgemeinbeleuchtung zum Beispiel in Büroräumen, Schulen und Geschäften (Supermärkte, Baumärkte). Die TBS166 ist besonders leicht und mit einem externen Steckverbinder und vorinstallierten Lampen ausgestattet, so dass sie sich schnell und einfach installieren lässt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Optik	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, geschlossen	
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]		
CE-Zeichen	Ja	Betrieb und Elektrik	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Energieverbrauch	14 W
Lichttechnische Daten		Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Anzahl Lichtquellen	3	Genehmigung und Anwendung	
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

TBS 166 Modul 625

Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP
Gesamtbezeichnung des Produkts	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP
Gesamt-Produktcode	871869606896000

Bestellcode	06896000
Material-Nr. (12NC)	910503910051
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696068960
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696068960

Abmessungsskizzen

