




TBS165

TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP

3, 14 W, 840 blanc neutre, Haute fréquence électronique, Optique haute brillance, double parabole, fermée, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

La gamme d'encastres TBS165 est conçue pour s'intégrer dans des plafonds module 60x600mm ou 1200x300mm à fers apparents. Combiné au ballast électronique haute fréquence, aux lampes MASTER TL5 et à sa mini-optique C6, le luminaire TBS165 permet de substantielles économies d'énergie en remplacement des solutions avec lampes TLD et ballasts électromagnétiques. Faisant 51mm d'épaisseur et de plaques inter-optiques discrètes, ce luminaire peut être utilisé pour l'éclairage général de bureaux, d'écoles ou même de magasins (supermarchés, magasins de bricolage). Le luminaire est fourni avec les lampes montées, un film de protection de l'optique et un filin de sécurité. Le luminaire TBS165 est facile et rapide à installer.

Données du produit

Informations générales		Type d'optique	Optique haute brillance, double parabole, fermée
Code famille lampe	TL5 [TL5]		
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]		
Marquage CE	Oui		
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables		
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Nombre de sources lumineuses	3	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur	840 blanc neutre	Consommation électrique	14 W
		Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
		Approbation et application	
		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

TBS165

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire Non applicable	
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP
Nom de produit complet	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP
Code EOC	871869606896000

Code de commande	06896000
Code 12NC	910503910051
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696068960
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696068960

Schéma dimensionnel

