



TCS165

TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP

2, TL5, 28 W, 840 Ουδέτερο λευκό, Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας, Οπτικό σύστημα υψηλής ανακλαστικότητας, διπλό παραβολικό, κλειστό

Το επίτοιχο και αναρτώμενο TCS165 αποτελεί τη βασική επιλογή φωτισμού της Philips. Είναι ένα φωτιστικό αποκλειστικά για λαμπτήρες TL5 βασισμένο σε μπάλαστ HF (η πλέον ενεργειακά αποδοτική λύση), που σας επιτρέπει να εξοικονομείτε έως 25% στο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα συμβατικά φωτιστικά. Η σειρά μπορεί να έχει εφαρμογή ως γενικός φωτισμός σε διάφορες εφαρμογές που περιλαμβάνουν γραφεία σε διαδρόμους, σχολεία και καταστήματα (supermarket, χρωματοπωλεία). Το επίτοιχο και αναρτώμενο TCS165 είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 2 και 4 λαμπτήρων. Το φωτιστικό έχει πιεστούς συνδέσμους και είναι διαθέσιμο με και χωρίς λαμπτήρα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5 [TL5]
Σύστημα ελέγχου	HF [Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας]
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση ENEC	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Αριθμός φωτεινών πηγών	2
Χρώμα πηγής φωτός	840 Ουδέτερο λευκό
Τύπος οπτικού συστήματος	Οπτικό σύστημα υψηλής ανακλαστικότητας, διπλό παραβολικό, κλειστό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	28 W
Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Πλήρες όνομα προϊόντος	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606934900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TCS165HF228C684
Κωδικός παραγγελίας	06934900
Αρ. υλικού (12NC)	910503910080

Τοπικός κωδικός	TCS165HF228C684
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696069349
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696069349

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

