



TCS165

TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP

2, TL5, 28 W, 840 neutralvit, Elektroniskt HF-driftdon, Högglanspolerad, dubbelparabolisk, sluten optik

TCS165 utanpåliggande och pendlad är Philips grundläggande armatur särskilt avsedd för TL5-ljuskällor med HF-driftdon för energibesparingar på upp till 25 % jämfört med konventionella armaturer. Produkterna kan användas för allmänbelysning inom diverse användningsområden, inklusive kontor, korridorer, skolor och butiker (stormarknader och byggvaruhus). TCS165 utanpåliggande och pendlad finns i utföranden för 1, 2 eller 4 lampor och är utrustad med push-in-anslutning. Kan levereras med eller utan ljuskälla. TCS165 uppfyller alla relevanta normer för kontorsbelysning och ger en effektiv ljusfördelning som passar de allra flesta kontor.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Ingångsspänning	220–240 V
Driftdon	HF [Elektroniskt HF-driftdon]	Line Frequency	50 to 60 Hz
CE-märkning	Ja	Effektförbrukning	28 W
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Användning och godkännande	
ENEC-märkning	-	Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Ljusteknik		Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Antal ljuskällor	2	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Användningsförhållanden	
Optiktyp	Högglanspolerad, dubbelparabolisk, sluten optik	Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

TCS165

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Fullständigt produktnamn	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606934900
Beställningsnummer	06934900
Materialnummer (12NC)	910503910080

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696069349
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696069349

Måttskiss

