



TCS165

TCS165 2XTL5-35W/840 HF C6 PIP

2, TL5, 35 W, 840 blanc neutre, Haute fréquence électronique, Optique haute brillance, double parabole, fermée

Le luminaire TCS165 est un plafonnier qui vous permettra de faire des économies d'énergie en remplaçant vos solutions TL-D. TCS165 permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie par rapport à des luminaires traditionnels. La gamme convient pour l'éclairage général de multiples applications, y compris les bureaux grâce à son optique C6, les couloirs, les écoles et les commerces (supermarchés, magasins de bricolage). Le plafonnier TCS165 est disponible en versions 1, 2 ou 4 lampes. Il est équipé d'une connexion à poussoirs extrêmement rapide.

Données du produit

Informations générales		Fréquence linéaire	
Code famille lampe	TL5 [TL5]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]	Consommation électrique	35 W
Marquage CE	Oui	Approbation et application	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Marquage ENEC	-	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Données techniques de l'éclairage		Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Nombre de sources lumineuses	2	Conditions d'application	
Température de couleur	840 blanc neutre	Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Type d'optique	Optique haute brillance, double parabole, fermée	Données du produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	TCS165 2XTL5-35W/840 HF C6 PIP
Tension d'entrée	220 à 240 V	Nom de produit complet	TCS165 2XTL5-35W/840 HF C6 PIP
		Code EOC	871869606935600
		Code de commande	06935600

TCS165

Code 12NC	910503910081
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696069356
Conditionnement par carton	1

Codes EAN/UPC – Boîte	8718696069356
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

