



CoreLine Projector

ST120C LED8S-24-/830 PSU BK

CORELINE PROJECTOR, LED Module, system flux 800 lm, 24 μοίρα(ες), 830 Θερμό λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Μαύρο

Η σειρά CoreLine Projector σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των συστημάτων προβολής με λαμπτήρες αλογόνου και των συστημάτων προβολής με βάση το πρότυπο CDM σε εφαρμογές καταστημάτων και χώρων φιλοξενίας. Αυτό το φωτιστικό με ράγα προσφέρει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων να αναδείξουν τα προϊόντα τους ή να τονίσουν συγκεκριμένα αντικείμενα. Η λιτή σχεδίαση με ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης και η επιλογή γωνίας δέσμης 23 ή 36 μοιρών καθιστούν τη σειρά CoreLine Projector κατάλληλη για πολλές εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Παρατηρήσεις	*-Σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης της Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Αξιολόγηση απόδοσης φωτιστικών με τεχνολογία LED - Ιανουάριος 2018): στατιστικά δεν υπάρχει σχετική διαφορά στη διατήρηση της φωτεινής ροής μεταξύ του B50 και για παράδειγμα του B10. Επομένως, η μέση τιμή ωφέλιμης ζωής (B50) αντιπροσωπεύει επίσης την τιμή για το B10.
Κωδικός ονομασίας σειράς	ST120C [CORELINE PROJECTOR]
Lighting Technology	LED

Βαθμίδα	Αξία
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	3 έτη + 2 έτη κατά την εγγραφή
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	800 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	73 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	24 μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό

CoreLine Projector

Τύπος οπτικού συστήματος	Γωνία δέσμης 24°
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	24°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	3,4 A
Χρόνος εκκίνησης	28 ms
Κατανάλωση ενέργειας	11 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	40

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +35 °C
----------------------------------	--------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυμεθυλομεθακρυλικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυμεθυλομεθακρυλικό
Fixation material	-
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Ανάγλυφο

Συνολικό μήκος	138 mm
Συνολικό πλάτος	77 mm
Συνολικό ύψος	147 mm
Συνολική διάμετρος	77 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	147 x 77 x 138 mm

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM<3
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T _a	25 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK
Πλήρες όνομα προϊόντος	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK
Full EOC	871869606944899
Κωδικός παραγγελίας	06944899
Αρ. υλικού (12NC)	910503910090
Τοπικός κωδικός	ST120CL8WW24BK
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696069448
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696069523

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



