



CoreLine Projector

ST120C LED8S-24-/840 PSU BK

LED Module, system flux 800 lm, 24 grad(er), 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Svart

CoreLine Projector-serien med armaturer er utformet for å erstatte halogen- og CDM-standardbaserte lyskaster. De rene linjene og den attraktive total kostnaden hjelper kunder med å bytte til LED. Disse armaturene skaper en naturlig belysningseffekt til bruk i områder med aksentbelysning. De gir også øyeblikkelige energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gir mer deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. De er enkle å installere på en standardskinne eller med en kontakt for overflatemontering.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]	ENEC-merke	-
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Antall utstyrsenheter	1 enhet	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Lysytelse	800 lm
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Verditrapp	Verdi	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	73 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering	Spredningsvinkel på lyskilden	24 grad(er)
		Lyskildefarge	840 nøytralhvit
		Optisk type	Spredningsvinkel på 24°
		Armatur lysstråle spredning	24°

CoreLine Projector

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	3,4 A
Innløpstad	28 ms
Effektforbruk	11 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B 40	

Temperatur

Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
----------------------	--------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	138 mm
Total bredde	77 mm
Total høyde	147 mm

Total diameter	77 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	147 x 77 x 138 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST120C LED8S-24-/840 PSU BK
Fullstendig produktnavn	ST120C LED8S-24-/840 PSU BK
Full EOC	871869606945599
Bestillingskode	06945599
Materialenr. (12NC)	910503910091
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696069455
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696069530

Målskisse



