



CoreLine Projector

ST120C LED24S-24-/830 PSU BK

LED module, system flux 2400 lm, 24 °, 830 sıcak beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Siyah

The CoreLine Projector armatür serisi halojen ve CDM lambalı projektörlerin yerini almak üzere tasarlanmıştır. Bunların temiz çizgileri ve çekici TCO özelliği müşterilerin LED'e geçmesine yardımcı olur. Bu armatürler vurgu aydınlatma uygulamalarında kullanılmak için doğal bir aydınlatma efekti oluşturur. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlar ve çok daha uzun ömürlüdür, paranız için gerçek bir değer ve çevreye dost bir çözüm sunar. Standart ray üzerine ya da yüzey montaj konektörü ile kolay kurulum.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Değer
CE işareti	Evet
Garanti süresi	Kaydedilmeden itibaren 3 + 2 yıl

Alev alma işareti	-
ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntılar	
Işık Akısı	2.400 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	73 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağının ışın açısı	24 °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Işın açısı 24 °
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	24°

CoreLine Projector

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	5,6 A
Ani akım süresi	40 ms
Güç Tüketimi	33 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu, 3 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	40

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 - +35 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	198 mm
Genel genişlik	102 mm
Genel yükseklik	172 mm

Toplam çap	102 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	172 x 102 x 198 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK
Tam ürün adı	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK
Tam ürün kodu	871869606948699
Sipariş kodu	06948699
Malzeme No. (12NC)	910503910094
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696069486
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718696069561

Boyutlu çizim



